



Bitos Flash

Bitos nieuws van 17-06-2004


Centrum voor Medische Analyse kiest voor Captos

Het Beltest geaccrediteerde labo 'Centrum voor Medische Analyse' te Herentals heeft er voor gekozen om zowel de temperatuur in het labo (omgeving, koelkasten, broedstoven, diepvriezers...) als bij het stalentransport op te volgen via Captos.

Hiervoor waren, volgens Mevr. Martine Thys, klinisch biologe, enkele gegronde redenen:

- *gestandaardiseerde manier van werken*
- *snellere detectie van overschrijdingen (vroeger enkel 1x per week aflezing van min-max)*
- *tijdsbesparend (geen manuele temperatuursregistraties meer)*

De kalibratie van de meetsondes wordt bij CMA automatisch uitgevoerd via een draadloze meetmodule.



LKO/LMC in Sint-Truiden vindt manuele registratie zinloos tijdverdrijf

Als ze bij Labo LKO/LMC in Sint-Truiden iets doen, dan doen ze het goed. Daarom willen ze enkel temperatuuropvolging doen als dat iets bijbrengt voor de organisatie.

"Wij hebben het Captosysteem aangeschaft om 1 reden. Namelijk, het leek ons de enige manier om op een goede, nuttige manier het beheer te doen van de temperatuursregistratie. Dat is te danken aan:

- *gebruiksvriendelijkheid*
- *bruikbaar voor accreditatie*
- *automatisatie*
- *archivering*
- *continue registratie en geen momentopname*
- *kalibratie*
- *en vooral: een minimum aan hands-on-time dagelijks"*

Aldus klinisch biologen Bart Moerman en Danny Cuypers.

Naast e-mail en netsend maakt men bij LKO/LMC gebruik van het akoestisch/visueel alarm. Op momenten dat er niemand aanwezig is in het labo worden cruciale alarmen via de SMS module doorgestuurd naar het telesecretariaat.



Captos is een unieke hard- en software-oplossing voor de continue meting en opvolging van temperaturen en andere fysische grootheden. Eén volautomatisch meetstelsel bewaakt koelkasten, diepvriezers enz. op de verschillende afdelingen en waarschuwt bij afwijkingen.

Captos voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen.

Captos maakt, waar mogelijk, gebruik van de bestaande netwerkbekabeling. iButtons worden gebruikt om mobiele metingen uit te voeren bij bvb. stalen- of voedseltransport. Alle meetgegevens worden gecentraliseerd in de **Captos** software. Per sensor wordt aangegeven wie en op welke manier gewaarschuwd moet worden bij alarmen. Afhankelijk van het tijdstip kan deze keuze verschillen (akoestisch/visueel alarm, net-send, mail, SMS...). Pas dan is temperatuurbewaking ook kwaliteitsbewaking.

Geïnteresseerd...

dan contacteert u Bitos vrijblijvend op +32 (0)14 60 00 70 of via info@bitos.be

